

터미널 CPX

제품 번호: 197330

FESTO



데이터 시트

특징	값
전동식 제어	필드버스 통합형 컨트롤러
주변 온도	-5 °C...50 °C
보관 온도	-20 °C...70 °C
보호 등급	IP65 IP67
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU 방폭 지침(ATEX)에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 방폭 규정에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
KC 마크	KC-EMC
인증	RCM 마크 c UL us - Recognized(OL)
방폭	구역 2(ATEX) 구역 2 (RU) 구역 2(UKEX)
ATEX 카테고리 가스	II 3G
EU 이외 지역에서 방폭 인증	EPL Gc (GB) EPL Gc (RU)
방폭 등급 가스	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex 주변 온도	-5°C <= Ta <= +50°C
LED 디스플레이	버스 상태 채널 상태 모듈 상태 시스템 상태
진단	진단 메모리 채널 및 모듈 중심 진단 저전압 모듈
최대 입력 어드레스 용량	64 B
최대 출력 어드레스 용량	64 B

특징	값
파라미터 설정	진단 거동 Failsafe 반응 채널의 포싱 신호 셋업
내부 사이클 타임	< 1 ms
작동 전압 범위 DC	18 V...30 V
DC 정격 작동 전압	24 V
최대 전력 공급	16 A