


압력 레귤레이터 LRB-D-7-O-MINI

제품 번호: 197534

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	미니
시리즈	D
작동 안전장치	잠금 장치가 있는 회전 노브
설치 위치	임의 방향
디자인	직접 제어 다이어프램 제어 밸브 연속 압력 공급장치 포함
컨트롤러 기능	출구 압력, 일정 일차 압력 보상 있음 이차 배기 있음
압력 표시기	G1/8 준비됨
작동 압력	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
압력 조절 범위	0.5 bar...7 bar
최대 압력 히스테리시스	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	1800 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	250 g
고정 방식	인라인 설치 액세서리 포함
공압 연결부 1	연결판
공압 연결부 2	G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	아연 다이 캐스트
조작부 소재	PA
씰 소재	NBR
하우징 소재	아연 다이 캐스트