

소음기  
U0-1/8  
제품 번호: 197583

FESTO



데이터 시트

| 특징          | 값                                |
|-------------|----------------------------------|
| 설치 위치       | 임의 방향                            |
| 디자인         | 개방형 소음기                          |
| 작동 압력       | 0 MPa...0.8 MPa<br>0 bar...8 bar |
| 작동 매체       | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기  |
| LABS 적합성    | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 주변 온도       | -10 °C...60 °C                   |
| 제품 무게       | 5 g                              |
| 공압 연결부      | G1/8                             |
| 완충 인서트 소재   | PE                               |
| 나사식 트러니언 소재 | PE                               |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수                          |