

나선형 플라스틱 튜브
PUN-4X0,75-S-0,5-BL
 제품 번호: 197587

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 길이	0.5 m
외경	4 mm
블록 길이	0.184 m
내경	2.6 mm
권선 직경	25 mm
코일 수	20
온도에 따른 작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
인증	TÜV
인증서 발급 기관	B 013277 0506 00
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:-]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-35 °C...60 °C
제품 무게	13 g
공압 연결부	푸시인 커넥터 4mm 외경용 유니온 너트가 포함된 바브형 피팅 내경 3 mm용 바브형 피팅 내경 3 mm용
색상	청색
쇼어강도	D 52 +/-3
호스 소재	TPE-U(PU)