

**나선형 플라스틱 튜브**  
**PUN-4X0,75-S-0,5-SW**  
 제품 번호: 197602

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징           | 값                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 작동 길이        | 0.5 m                                                             |
| 외경           | 4 mm                                                              |
| 블록 길이        | 0.184 m                                                           |
| 내경           | 2.6 mm                                                            |
| 권선 직경        | 25 mm                                                             |
| 코일 수         | 20                                                                |
| 온도에 따른 작동 압력 | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| 인증           | TÜV                                                               |
| 인증서 발급 기관    | B 013277 0506 00                                                  |
| 작동 매체        | ISO 8573-1:2010[7:-]에 따른 압축공기                                     |
| LABS 적합성     | VDMA24364-B2-L                                                    |
| 주변 온도        | -35 °C...60 °C                                                    |
| 제품 무게        | 13 g                                                              |
| 공압 연결부       | 푸시인 커넥터 4mm 외경용<br>유니온 너트가 포함된 바브형 피팅 내경 3 mm용<br>바브형 피팅 내경 3 mm용 |
| 색상           | 검정색                                                               |
| 쇼어강도         | D 52 +/-3                                                         |
| 호스 소재        | TPE-U(PU)                                                         |