

**나선형 플라스틱 튜브
PUN-6X1-S-1-SW**

제품 번호: 197605

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 길이	1 m
외경	6 mm
블록 길이	0.344 m
내경	4 mm
권선 직경	46 mm
코일 수	23
온도에 따른 작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
인증	TÜV
인증서 발급 기관	B 013277 0527 00
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7...:]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-35 °C...60 °C
제품 무게	51 g
공압 연결부	푸시인 커넥터 6mm 외경용 유니온 너트가 포함된 바브형 피팅 내경 4mm용 바브형 피팅 내경 4 mm용
색상	검정색
쇼어강도	D 52 +/-3
호스 소재	TPE-U(PU)