

나선형 플라스틱 튜브
PUN-8X1,25-S-6-SW
 제품 번호: 197610

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 길이	6 m
외경	8 mm
블록 길이	0.904 m
내경	5.7 mm
권선 직경	60 mm
코일 수	87
온도에 따른 작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
인증	TÜV
인증서 발급 기관	B 013277 0506 00
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:-:-]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-35 °C...60 °C
제품 무게	440 g
공압 연결부	푸시인 커넥터 외경 8 mm용 유니온 너트가 포함된 바브형 피팅 내경 6mm용 바브형 피팅 내경 6 mm용
색상	검정색
쇼어강도	D 52 +/-3
호스 소재	TPE-U(PU)