

**DUO 나선형 플라스틱 투브
PUN-6X1-S-6-DUO-BS**

제품 번호: 197622

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|--------------|---|
| 작동 길이 | 6 m |
| 외경 | 6 mm |
| 블록 길이 | 2.228 m |
| 내경 | 4 mm |
| 권선 직경 | 46 mm |
| 코일 수 | 168 |
| 온도에 따른 작동 압력 | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| 인증 | TÜV |
| 인증서 발급 기관 | B 013277 0527 00 |
| 작동 매체 | ISO 8573-1:2010[7...:]에 따른 압축공기 |
| LABS 적합성 | VDMA24364-B2-L |
| 주변 온도 | -35 °C...60 °C |
| 제품 무게 | 700 g |
| 공압 연결부 | 푸시인 커넥터 6mm 외경용 유니온 너트가 포함된 바브형 피팅 내경 4mm용 바브형 피팅 내경 4 mm용 |
| 색상 | 청색/검정색 |
| 쇼어강도 | D 52 +/-3 |
| 호스 소재 | TPE-U(PU) |