

나선형 플라스틱 튜브

PPS-4-7,5-1/4-BL

제품 번호: 19798

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 길이	7.5 m
외경	6.3 mm
블록 길이	0.34 m
내경	4.7 mm
권선 직경	75 mm
코일 수	44
온도에 따른 작동 압력	-0.95 bar...21.2 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...:]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-30 °C...80 °C
공칭 조임 토크	11 Nm
공칭 조임 토크 공차	± 20 %
제품 무게	249 g
공압 연결부 1	수나사 G1/4
공압 연결부 2	수나사 G1/4
색상	청색
연결 나사 소재	황동
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
꺾임 방지장치 소재	강철 아연 도금
호스 소재	PA12-P