


클레비스 풋 마운팅 LBG-50-R3

제품 번호: 2078794

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	50
설치 위치	임의 방향
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	구리, 아연 또는 니켈 함량이 중량의 5%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다. 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
주변 온도	-40 °C...150 °C
최대 부하 용량	2.5 kN
제품 무게	540 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
마운팅 소재	고합금강, 스테인리스
볼트 소재	고합금강, 스테인리스
퓨즈 소재	고합금강, 스테인리스