

회전식 분배기

GF-3/8

제품 번호: 2095

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	15 mm
설치 위치	임의 방향
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
표준 유량 1-2.1(6->0)	4641 l/min
표준 유량 1-2.X 열림(6->0)	4647 l/min
표준 정격 유량 1.1-2.1	2969 l/min
최대 속도	300 1/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:::]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	운할 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	270 g
공압 연결부 1	수나사 G3/8
공압 연결부 2	암나사 G3/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	단조 알루미늄 합금
샤프트 소재	고합금강