

스로틀 밸브
GRO-1/4
제품 번호: 2109

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	유량 제어 기능
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	G1/4
설정 장치	널링 스크루
고정 방식	인라인 설치
유량 제어 방향에서 표준 공칭 유량	350 l/min
작동 압력	0 bar...10 bar
주변 온도	-20 °C...60 °C
하우징 소재	단조 알루미늄 합금
설치 위치	임의 방향
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-20 °C...60 °C
제품 무게	80 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
조절 나사 소재	강철 아연 도금