

유니온 너트
MCK-PK-6-KU
제품 번호: 211292

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	암나사 M12x1
온도 범위 전체 작동 압력	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
공압 연결부 1	호스 외경 8mm용 유니온 너트가 포함된 바브형 피팅 내경 6mm용
유니온 너트 소재	POM
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수