


트러니언 마운팅 키트 DAMT-V1-63-A

제품 번호: 2214971

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	63
표준 기반	ISO 15552(지금까지 VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290도 포함)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	구리 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다. 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
주변 온도	-40 °C...150 °C
최대 부하 용량	4 kN
제품 무게	910.6 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
나사 소재	강철 아연 도금
트러니언 플랜지 소재	아연 도금 강철
클램핑 피스 소재	아연 도금 강철
로드 소재	고합금강, 스테인리스