

플랜지형 압력 게이지 FMA-63-0,25-C

제품 번호: 225783

FESTO



데이터 시트

특징	값
표시 범위	0 bar...0.25 bar 0 psi...3.6 psi
표준을 준수합니다	EN 837-3
압력계 공칭 치수	63
방폭	인증서의 지침에 유의하십시오 구역 1 (ATEX) 구역 2 (ATEX) 구역 21 (ATEX) 구역 22 (ATEX)
고정 방식	프런트 패널 장착
작동 매체	액체 매체 기체 매체
작동/제어 매체 관련 참고사항	아세틸렌 없음 산소 없음
작동 압력	0 bar...0.25 bar
변동 부하 계수	0.9
연속 부하 계수	0.75
측정 정확도 등급	1.6
보호 등급	IP43
매체 온도	-20 °C...80 °C
주변 온도	-20 °C...60 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
연결 위치	후면 중앙
공압 연결부	G1/4
나사식 트러니언 소재	황동
하우징 소재	강철
견시창 소재	PMMA
고정 링 소재	강철
나사 소재	강철
제품 무게	120 g