



급속 배기 밸브 SE-3/4

제품 번호: 2280

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	빠른 배기
공압 연결부 1	G3/4
공압 연결부 2	G3/4
고정 방식	관통 구멍 포함
배기 표준 공칭 유량 0.6->0.5MPa(6->5bar, 87->72.5psi)	7500 l/min
환기 표준 공칭 유량 0.6->0.5MPa(6->5bar, 87->72.5psi)	2500 l/min
작동 압력	0.5 bar...10 bar
주변 온도	-20 °C...75 °C
하우징 소재	단조 알루미늄 합금 양극 처리
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
공칭 폭	19 mm
설치 위치	임의 방향
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-20 °C...75 °C
제품 무게	710 g
공압 연결부 3	G3/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR