


축 키트 EAMM-A-P6-38A-40G

제품 번호: 2297645

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 길이	17 mm
설치 위치	임의 방향
최대 속도	8000 1/min
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 °C...60 °C
상대 습도	0 - 95 %
보호 등급	IP40
주변 온도	-10 °C...60 °C
질량 관성 모멘트	5.87 kgmm ²
전달 가능 토크	6.5 Nm
제품 무게	190 g
액추에이터 인터페이스 코드	P6-38A
인터페이스 코드 모터 In	40G
커플링 하우징 인터페이스 코드	38A.2
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수