

연결 라인

NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

제품 번호: 2384165

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준 기반	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
설치 위치	임의 방향
제품 무게	28 g
전기 연결부 1	2x 앵글형 소켓, M12, 3핀
전기 연결부 2	플러그, 앵글형, M8, 4핀
작동 전압 범위 DC	0 V...30 V
40°C에서의 허용전류 범위	2 A
케이블 길이	0.2 m
케이블 직경	2.9 mm
케이블 구조	2 x 0.14mm ²
보호 등급	IP65
주변 온도	-25 °C...80 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
케이블 외피 소재	TPE-U(PUR)