

스토퍼 키트 DADP-ES-Q12-25

제품 번호: 2536504



데이터 시트

특징	값
사이즈	25
회전 각도 설정 범위	0 deg...270 deg
설치 위치	임의 방향
미세 조정	-6 deg
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	0 °C...60 °C
제품 무게	180 g
고정 방식	관통 구멍 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
스토퍼 소재	고합금강, 스테인리스
레버 소재	니켈 도금 베릴륨 청동
디스크 소재	단조 알루미늄 합금, 아노다이징