

# 카운터 베어링 EAMG-U1-70

제품 번호: 2598638

FESTO



## 데이터 시트

| 특징          | 값              |
|-------------|----------------|
| 사이즈         | 70             |
| 설치 위치       | 임의 방향          |
| 최대 속도       | 5000 1/min     |
| LABS 적합성    | VDMA24364-B2-L |
| 보관 온도       | -25 °C...60 °C |
| 상대 습도       | 0 - 95 %       |
| 주변 온도       | -10 °C...60 °C |
| 제품 무게       | 74 g           |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수        |