


연결판

VABP-S3-26V1G-G18-2M-R3

제품 번호: 2605075

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 폭	26 mm
기능 연결부 32	G1/8
기능 연결부 34	G1/8
공압 연결부 22	연결판 G1/8
공압 연결부 44	연결판 G1/8
설치 위치	입의 방향
작동 압력	0 bar...16 bar
제어 압력	3 bar...8 bar
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	800 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[6:4:4]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	0 °C...50 °C
주변 온도	0 °C...50 °C
제품 무게	1200 g
제어 공기 연결부 14	M5
공압 연결부 2	G1/8
공압 연결부 4	G1/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
매니폴드 레일 소재	단조 알루미늄 합금
O 링 소재	NBR
나사 소재	강철