

실링 링
NPAS-C1-R-G14-P-FD-P10
제품 번호: 2652517

FESTO



데이터 시트

특징	값
팩 크기	10
설치 위치	임의 방향
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:~:]에 따른 압축공기 물 (액체, 얼음 없음) 증기
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
주변 온도	-20 °C...120 °C
공칭 조임 토크	20 Nm
공칭 조임 토크 공차	± 10 %
제품 무게	0.05 g
공압 연결부	G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	PEEK