



분기 모듈
PMBL-90-HP3-E
 제품 번호: 2663892

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	90
공칭 폭 DN	36
시리즈	L
설치 위치	임의 방향
디자인	분기 모듈
작동 압력	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
제어 압력	0 bar...50 bar
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 압력용기 지침에 따라
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 압력 장비 규정에 따라
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-10 °C...60 °C
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
매체 온도	5 °C...60 °C
주변 온도	5 °C...60 °C
제품 무게	2600 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR PE
하우징 소재	단조 알루미늄 합금