


축 키트
EAMM-A-D50-87A
제품 번호: 2733781

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 길이	69.7 mm
설치 위치	임의 방향
최대 속도	6000 1/min
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 °C...60 °C
상대 습도	0 - 95 %
보호 등급	IP40
주변 온도	-10 °C...60 °C
질량 관성 모멘트	34.8 kgmm ²
전달 가능 토크	17 Nm
제품 무게	860 g
액추에이터 인터페이스 코드	D50
인터페이스 코드 모터 In	87A
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수