

스토퍼 키트 EADP-ES-R3-32

제품 번호: 2735411

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	32
회전 각도 설정 범위	0 deg...325 deg
설치 위치	임의 방향
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-20 °C...60 °C
주변 온도	0 °C...50 °C
질량 관성 모멘트 JO	1.3 kgcm ²
제품 무게	290 g
고정 방식	암나사 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
스토퍼 소재	니켈 도금 베릴륨 청동
플랜지 소재	단조 알루미늄 합금 양극 처리
홀더 소재	단조 알루미늄 합금 양극 처리