


# 연결판

## VABP-S1-2V1G-G38-2

제품 번호: 2738671

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                          | 값                               |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 설치 폭                        | 54 mm                           |
| 기능 연결부 32                   | G1/4                            |
| 기능 연결부 34                   | G1/4                            |
| 공압 연결부 22                   | 연결판<br>G3/8                     |
| 공압 연결부 44                   | 연결판<br>G3/8                     |
| 설치 위치                       | 임의 방향                           |
| 작동 압력                       | 0 bar...16 bar                  |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 2000 l/min                      |
| 작동 매체                       | ISO 8573-1:2010[6:4:4]에 따른 압축공기 |
| 내식성 등급 CRC                  | 0 - 부식 스트레스 없음                  |
| LABS 적합성                    | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 매체 온도                       | 0 °C...50 °C                    |
| 주변 온도                       | 0 °C...50 °C                    |
| 제품 무게                       | 1950 g                          |
| 제어 공기 연결부 14                | G1/8                            |
| 공압 연결부 2                    | G3/8                            |
| 공압 연결부 4                    | G3/8                            |
| 소재 관련 참고 사항                 | RoHS 준수                         |
| 매니폴드 레일 소재                  | 단조 알루미늄 합금                      |
| O 링 소재                      | NBR                             |
| 나사 소재                       | 강철                              |