


벨로즈 실린더
EB-80-20
제품 번호: 2748903

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	80
요구되는 장착 직경	95 mm
스트로크	20 mm
최대 높이, 인출됨	70 mm
최대 기울기 각도	10 deg
최대 오프셋	5 mm
최소 설치 높이	50 mm
작동 방식	단동
작동 압력	0 bar...8 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[:::4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-40 °C...70 °C
복원력	400 N
제품 무게	500 g
고정 방식	암나사 포함
공압 연결부	G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
벨로우즈 소재	CR
하우징 소재	알루미늄 주철