


벨로즈 실린더
EB-80-45
제품 번호: 2748904

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	80
요구되는 장착 직경	95 mm
스트로크	45 mm
최대 높이, 인출됨	110 mm
최대 기울기 각도	15 deg
최대 오프셋	10 mm
최소 설치 높이	65 mm
작동 방식	단동
작동 압력	0 bar...8 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[:::4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-40 °C...70 °C
복원력	200 N
제품 무게	500 g
고정 방식	암나사 포함
공압 연결부	G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
벨로우즈 소재	CR
하우징 소재	알루미늄 주철