


평행 키트  
EAMM-U-86-D50-80P-102  
제품 번호: 2803053

FESTO



데이터 시트

| 특징          | 값                     |
|-------------|-----------------------|
| 사이즈         | 86                    |
| 설치 위치       | 임의 방향                 |
| 기어비         | 1:1                   |
| 최대 속도       | 5000 1/min            |
| LABS 적합성    | VDMA24364-영역 III      |
| 보관 온도       | -25 °C...60 °C        |
| 상대 습도       | 0 - 95 %              |
| 보호 등급       | IP40                  |
| 주변 온도       | -10 °C...60 °C        |
| 질량 관성 모멘트   | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| 무부하 구동 토크   | 0.25 Nm               |
| 전달 가능 토크    | 9.5 Nm                |
| 제품 무게       | 2330 g                |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수               |