

플랜지 마운팅
EAHH-V2-40-R1
제품 번호: 2827588

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	40
표준 기반	ISO 15552
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	구리, 아연 또는 니켈 함량이 중량의 5%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다. 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
클린룸 등급	정적으로 설치된 요소, ISO 14644-1에 따라 의미 있는 평가 불가능
최대 부하 용량	3 kN
제품 무게	275 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
플레이트 소재	고합금강, 스테인리스
나사 소재	고합금 스테인리스강