

벨로즈 키트 EADB-V2-40-S201-300

제품 번호: 2828836

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|-------------|----------------------------|
| 외경 | 57 mm |
| 사이즈 | 40 |
| 스트로크 범위 | 201 mm...300 mm |
| 피스톤 로드 익스텐션 | 90 mm |
| 디자인 타입 | 원형 |
| 설치 위치 | 임의 방향 |
| 디자인 | 벨로즈 키트 수집된 배기공기 포함 |
| 내식성 등급 CRC | 3 - 강한 부식 부하 |
| LABS 적합성 | VDMA24364-B2-L |
| 매체내성 | 먼지 칩 오일 그리스 벤진 |
| 보호 등급 | IP65 IEC 60529에 따름 |
| 주변 온도 | -10 °C...80 °C |
| 가동 질량 | 99 g |
| 제품 무게 | 164 g |
| 고정 방식 | 장착 가능 그러브 나사 포함 |
| 공압 연결부 | G1/4 |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| 적용 부품 소재 | 단조 알루미늄 합금 양극 처리 |
| 씰 소재 | NBR |
| 벨로우즈 소재 | NBR |
| 그러브 나사 소재 | 고합금강, 스테인리스 |