# 푸시인 T-커넥터
# NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5

제품 번호: 2839867



## 데이터 시트

| 특징 | 값 |
|---|---|
| 표준 기반 | EN 61076-2-101 |
| 고정 방식 | 돌려 끼움 가능 |
| 제품 무게 | 25 g |
| 전기 연결부 1 | 일자형 소켓, M12x1, 5핀, A코드 |
| 전기 연결부 2 | 일자형 소켓, M12, 5핀, A코드 |
| 전기 연결부 3 | 플러그 일자형, M12, 5핀, A 코딩 |
| 작동 전압 범위 DC | 0 V...30 V |
| 40°C에서의 허용전류 범위 | 4 A |
| 충격 내전압 | 1.5 kV |
| 보호 등급 | IP65<br>IP67 |
| 주변 온도 | -25 °C...85 °C |
| LABS 적합성 | VDMA24364-B2-L |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| 오염도 | 3 |
| 내식성 등급 CRC | 2 - 보통의 부식 부하 |
| 하우징 소재 | TPE-U(PUR) |
| 하우징 색상 | 검정색 |
| 유니온 너트 소재 | 아연 다이 캐스트<br>니켈 도금 |
| 씰 소재 | FPM |
| 플러그인 커넥터 소재 | 구리 합금<br>도금 |