

매니폴드 블록 MRS-4

제품 번호: 2844348

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	4
밸브 위치의 최대 수	4
작동 압력	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
밸브 마운팅 최대 조임 토크	2.5 Nm
벽면 마운팅 최대 조임 토크	4 Nm
제품 무게	650 g
공압 연결부 1	G3/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	단조 알루미늄 합금