


제동 저항기
CACR-KL2-40-W2000
제품 번호: 2882343

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	500
설치 위치	자유로운 환류 수직
380 V에서의 제동 저항기 펄스 에너지	8000 Ws
780 V에서의 제동 저항기 펄스 에너지	7200 Ws
35% 듀티 사이클 및 20°C에서의 출력	2000 W
제동 저항기 정격 출력	800 W
380 V에서의 제동 저항기 정격 출력	600 W
780 V에서의 제동 저항기 정격 출력	480 W
저항값	40 Ω
인증	c CSA us (OL) c UL us - Recognized(OL)
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보호 등급	IP65
주변 온도	0 °C...50 °C
제품 무게	2400 g
고정 방식	관통 구멍 포함 액세서리 포함 옵션:
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수