


회전 플랜지
SNCS-100-R3
 제품 번호: 2895925

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	100
표준 기반	ISO 15552(지금까지 VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290도 포함)
버전	높은 부식 방지 기능
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	구리, 아연 또는 니켈 함량이 중량의 5%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다. 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
주변 온도	-40 °C...150 °C
최대 부하 용량	9 kN
제품 무게	684 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
마운팅 소재	단조 알루미늄 합금 보호 코팅 포함
로드 엔드 베어링 소재	PTFE 스테인리스강
나사 소재	고합금 스테인리스강