

밸브
VOFD-L100T-
제품 번호: 2964753

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힌 상태 단안정
작동 방식	전기식
설치 폭	51 mm
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	1900 l/min
공압식 작동 포트	플랜지 1/2 G1/2 1/2 NPT NAMUR 연결도
작동 압력	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar 0 psi...174 psi
디자인	직접 제어식 포펫 밸브
리셋 종류	기계식 스프링
보호 등급	IP65
공칭 폭	10 mm
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
수동 작동기	없음 터치식
구동 방식	직접
유량 방향	가역식
진공 적합성	예
b값	0.22
C값	7.6 l/sbar
환기 유량 Kv	1.68 m³/h
배기 유량 Kv	1.68 m³/h
표준 공칭 유량 2-3	1888 l/min
꺼지는 시간	60 ms
켜지는 시간	40 ms
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:2:2]에 따른 압축공기

특징	값
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
매체 온도	-25 °C...60 °C
주변 온도	-25 °C...60 °C
제품 무게	950 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 피막처리됨