


가이드 유닛 EAGF-V2-KF-40-

제품 번호: 3038089

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	40
스트로크	1 mm...500 mm
리버싱 백래시	0 µm
설치 위치	임의 방향
가이드	재순환 볼 베어링 가이드
디자인	가이드
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 °C...80 °C
최대 힘 Fy	1000 N
최대 힘 Fy, 정적	1260 N
최대 힘 Fz	1000 N
최대 힘 Fz, 정적	1260 N
최대 토크 Mx	44 Nm
최대 토크 Mx, 정적	55 Nm
최대 토크 My	52 Nm
최대 토크 My, 정적	65 Nm
최대 토크 Mz	52 Nm
최대 토크 Mz, 정적	65 Nm
변위력	15 N
0mm 스트로크에서 가동 질량	1283 g
0mm 스트로크에서 기본 무게	2517 g
10mm 스트로크당 추가 무게	32 g
10mm 스트로크당 추가 가동 질량	32 g
0mm 스트로크에서 가동 질량의 무게 중심	38 mm
10mm 스트로크당 가동 질량의 추가 무게 중심	4.2 mm
고정 방식	암나사 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
가이드 요소 소재	열처리강
하우징 소재	단조 알루미늄 합금 양극 처리

특징	값
요크 플레이트 소재	강철