


연결판
NAUE-1/4-NPT-1-ISO
 제품 번호: 30427

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 압력	0 bar...16 bar
인증	UL - Recognized(OL)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	-10 °C...60 °C
고정 방식	관통 구멍 포함
제어 공기 연결부 12	1/8 NPTF
제어 공기 연결부 14	1/8 NPTF
공압 연결부 1	1/4 NPTF
공압 연결부 2	1/4 NPTF
공압 연결부 3	1/4 NPTF
공압 연결부 4	1/4 NPTF
공압 연결부 5	1/4 NPTF