

연결 라인
KMC-1-24DC-5-LED
제품 번호: 30933

FESTO



데이터 시트

특징	값
스위칭 상태 디스플레이	LED
고정 방식	M3 중앙 나사가 포함된 솔레노이드 밸브에
설치 위치	임의 방향
제품 무게	320 g
전기 연결부	소켓 A 형태
DC 정격 작동 전압	24 V
역극 보호	모든 전기 연결부에 해당
보호 도체 연결부	있음
케이블 길이	5 m
케이블 직경	6 mm
케이블 구조	3 x 0.75 mm ²
보호 등급	IP67 IEC 60529에 따름
주변 온도	-20 °C...80 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
케이블 외피 소재	PVC
하우징 소재	PC
플러그인 커넥터 소재	청동