


# 콘센트 케이블 KMV-1-24DC-5-LED

제품 번호: 30941

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                 | 값                        |
|--------------------|--------------------------|
| 스위칭 상태 디스플레이       | LED                      |
| 고정 방식              | M3 중앙 나사가 포함된 솔레노이드 밸브에  |
| 설치 위치              | 임의 방향                    |
| 제품 무게              | 320 g                    |
| 전기 연결부             | 소켓<br>형태 B               |
| DC 정격 작동 전압        | 24 V                     |
| 역극 보호              | 모든 전기 연결부에 해당            |
| 보호 도체 연결부          | 있음                       |
| 케이블 길이             | 5 m                      |
| 케이블 직경             | 6 mm                     |
| 케이블 구조             | 3 x 0.75 mm <sup>2</sup> |
| 보호 등급              | IP67<br>IEC 60529에 따름    |
| 주변 온도              | -20 °C...80 °C           |
| CE 마크(적합성 선언 참조)   | EU RoHS 지침에 따름           |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조) | 영국 RoHS 규정에 따라           |
| LABS 적합성           | VDMA24364-B2-L           |
| 내식성 등급 CRC         | 1 - 낮은 부식 부하             |
| 케이블 외피 소재          | PVC                      |
| 하우징 소재             | PC                       |
| 플러그인 커넥터 소재        | 청동                       |