

콘센트 케이블

KME-1-24-5-LED

제품 번호: 30945

FESTO



데이터 시트

특징	값
신호 상태 디스플레이	황색 LED
고정 방식	M3 중앙 나사가 포함된 솔레노이드 밸브에
설치 위치	임의 방향
제품 무게	280 g
전기 연결부 1	소켓 앵글형, 4각형 디자인, 3핀, 형태 C
전기 연결부 2	개방형 종단부, 2선
DC 정격 작동 전압	24 V
40°C에서의 허용전류 범위	4 A
보호 도체 연결부	없음
케이블 길이	5 m
라인 속성	정적 사용용
최소 케이블 굽힘 반경	52 mm
케이블 직경	5.2 mm
케이블 직경 공차	± 0.1mm
케이블 구조	2 x 0.75 mm²
보호 등급	IP67 IEC 60529에 따름
주변 온도	-20 °C...80 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
케이블 외피 소재	PVC
하우징 소재	TPE-U(PU)
씰 소재	NBR
플러그인 커넥터 소재	구리 합금, 은도금됨