


근접 센서
SMPO-1-H-B
제품 번호: 31008

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인 타입	블록 타입
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
측정 원리	자기식
작동 압력	2 bar...6 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[6:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	운할 작동 가능하지 않음
주변 온도	-15 °C...60 °C
스위칭 값 재현 가능성	+/- 0.2 mm
켜지는 시간	30 ms
꺼지는 시간	25 ms
고정 방식	관통 구멍 포함 액세서리 포함
밸브 기능	3/2
공압 연결부	바브형 피팅 PK-3
제품 무게	14 g
하우징 소재	황동 PA POM
스위칭 상태 디스플레이	광학식
보호 등급	IP65
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L