

# 플러그인 터미널 FCN-3-PK-3/2

제품 번호: 31314

FESTO



## 데이터 시트

| 특징               | 값                                |
|------------------|----------------------------------|
| 공칭 폭             | 1.3 mm                           |
| 온도 범위 전체 작동 압력   | -0.95 bar...10 bar               |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[7:...]-에 따른 압축공기 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)            |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 주변 온도            | 0 °C...60 °C                     |
| 공압 연결부 1         | 호스 외경 3 mm용                      |
| 공압 연결부 2         | 호스 외경 4 mm용                      |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                          |
| 하우징 소재           | 아연 다이 캐스트                        |