

# 보호 도관 피팅 MKGV-36-M40

제품 번호: 3152613

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
팩 크기	100
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP54
주변 온도	-40 °C...100 °C
고정 방식	수나사 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
피팅 소재	PA