

# 클레비스 풋 마운팅 LSNG-40

제품 번호: 31741

FESTO



## 데이터 시트

| 특징           | 값               |
|--------------|-----------------|
| 사이즈          | 40              |
| 표준 기반        | VDMA 24562      |
| 내식성 등급 CRC   | 2 - 보통의 부식 부하   |
| LABS 적합성     | VDMA24364-B2-L  |
| 주변 온도        | -40 °C...150 °C |
| 최대 부하 용량     | 1.5 kN          |
| 제품 무게        | 228 g           |
| 소재 관련 참고 사항  | RoHS 준수         |
| 마운팅 소재       | 고합금강            |
| 로드 엔드 베어링 소재 | 강철<br>PTFE      |