

클레비스 풋 마운팅 LSNG-80

제품 번호: 31744

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	80
표준 기반	VDMA 24562
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-40 °C...150 °C
최대 부하 용량	6 kN
제품 무게	997 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
마운팅 소재	구상흑연주철
로드 엔드 베어링 소재	강철 PTFE