

클레비스 풋 마운팅 LBG-50

제품 번호: 31763

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	50
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	구리 함량이 중량의 5%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다. 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
주변 온도	-40 °C...150 °C
최대 부하 용량	2.5 kN
제품 무게	540 g
	19.03 oz
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
마운팅 소재	스테인리스 주강
볼트 소재	표면경화강
퓨즈 소재	스프링강