

체크 밸브
H-1/8-A/I
 제품 번호: 3324

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	역류 방지 기능
공압 연결부 1	G1/8
공압 연결부 2	G1/8
고정 방식	인라인 설치
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	280 l/min
작동 압력	0.04 MPa...0.8 MPa 0.4 bar...8 bar
주변 온도	-10 °C...60 °C
하우징 소재	황동
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:::]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	21 g
씰 소재	NBR