

플러그 소켓
MSSD-V
제품 번호: 33295

FESTO



데이터 시트

특징	값
고정 방식	M3 중앙 나사가 포함된 솔레노이드 밸브에
케이블 출구	앵글형
케이블 출구 관련 참고 사항	180° 변경 가능
설치 위치	입의 방향
제품 무게	18 g
전기 연결부	3핀 소켓 소켓, 앵글형 형태 B DIN EN 175301-803 적용 4각형 디자인 MSV
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 케이블 출구	앵글형
전기 연결부 1, 핀/선 수	3
전기 연결부 2	나사형 단자
작동 전압 범위 DC	0 V...250 V
작동 전압 범위 AC	0 V...250 V
40°C에서의 허용전류 범위	16 A
보호 도체 연결부	있음
케이블 커넥터	Pg9
케이블 직경	6 mm...8 mm
도체 정격 단면적	1.5 mm²
보호 등급	IP65
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-25 °C...90 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라 영국 전기 장비 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
하우징 소재	플라스틱
하우징 색상	검정색

특징	값
씰 소재	NBR