

프리휠 유닛
FLSR-10-R
제품 번호: 33299

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	10
회전 방향	우회전
설치 위치	임의 방향
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 토크	0.53 Nm
제품 무게	100 g
하우징 소재	알루미늄 주철
슬리브 소재	표면경화강
샤프트 소재	표면경화강